

AYAKLI MOBİL BEYAZLATMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3 ışık modu mevcut olup Kırmızı, Mavi veya Kırmızı ve Maviyi ışığı aynı anda kullanılmalıdır.
2. Mavi ışık 430-490,
3. Kırmızı ışık 640-650 Nm aralığında olmalıdır
4. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.
5. Beyazlatma Cihazı kafa kısmından ya da dijital gösterge panelinden de kontrol edilebilmelidir.
6. Zaman ayarlanabilmelidir.
7. Işık güç modu ayarlanabilmelidir.
8. Ön kısmında Tablası mevcut olmalıdır.
9. Tüm beyazlatma jelleriyle kullanıma uygun olmalıdır